



## Tête micrométrique KOMET® B301, Ø Dmin: 44mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 238301 44     |
| GTIN             | 4047109005686 |
| Classe d'article | 24B           |

### Description

#### Exécution:

**Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.**

Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au Ø à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l'arête de coupe.

#### Utilisation:

**Pour l'alésage de Ø29,5 à 121 mm.**

Réglage de l'insert de finition à l'état serré pour une précision de travail maximale.

#### Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.

### Description technique

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Utilisation                    | 238310 20           |
| Ø queue ABS® D <sub>s</sub>    | 32                  |
| Ø min. D <sub>min</sub>        | 44                  |
| Longueur de col L <sub>1</sub> | 60 mm               |
| Jeu de vis de serrage          | 249900 SW4/10       |
| Ø plage de broche              | 44 - 50 mm          |
| Queue                          | ABS                 |
| Application de perçage         | Perçage transversal |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Application de perçage | Sortie en biais        |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique |
| Arrosage interne       | oui                    |
| Type de produit        | Broche                 |

---

## Accessoires

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Insert de finition KOMET®M302 Type 20 | 238310 20 |
|---------------------------------------|-----------|