



## Tête micrométrique KOMET® B301, Ø Dmin: 158mm



### Données de commande

N° commande	238301 158
GTIN	4047109005785
Classe d'article	24B

### Description

#### Exécution:

**Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.**

Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au Ø à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l'arête de coupe.

#### Utilisation:

**Pour l'alésage de Ø29,5 à 199 mm.**Réglage de l'insert de finition à l'état serré pour une précision de travail maximale.

#### Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes (voir groupe 26) à commander séparément.

Arrosage interne: oui

Plage de broche: 158 - 179 mm

Longueur de col L<sub>1</sub>: 90 mm

Ø queue ABS® D<sub>s</sub>: 100

Utilisation: 238310 70

Jeu de vis de serrage: 249900 SW10

### Description technique

Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	100
Plage de broche	158 - 179 mm
Utilisation	238310 70

Ø min. D <sub>min</sub>	158
Longueur de col L <sub>1</sub>	90 mm
Jeu de vis de serrage	249900 SW10
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Insert de finition KOMET® M302 Type 70	238310 70
Jeu de vis de serrage DIN 913 10 pièces Taille empreinte SW10	249900 SW10