



Visseuse spéciale sans fil, Type: C18RAD-0



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 070225 C18RAD-0 |
| GTIN | 4002395239085 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet

- Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.

Perceuse-visseuse **d'angle** compacte légère et maniable pour endroits difficiles d'accès, très compacte – **approche d'angle seulement 95 mm**. Réglage électronique du couple sur 10 niveaux avec niveau de perçage, mandrin à serrage rapide **FIXTEC**. Une LED rouge signale le couple atteint.

Avantage(s):

Très compacte, approche d'angle de seulement 95 mm.

Livraison:

Avec chargeur et valise de transport.

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batterie adaptée, voir code art. 073816 réf. MB18.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Utilisation type | Strong |
| Poids | 1,9 kg |
| Couple max. dur | 20 Nm |
| Forme | Perceuse visseuse d'angle |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s ² |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Référence fabricant | C18RAD-0 |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 28 mm |
| Porte-outils | Ø 1,0 – 10 mm |
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 1500 min ⁻¹ |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V |
| Nombre de batteries incluses | 0 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| pour matériau | Bois |
| pour matériau | Acier |
| pour matériau | Pierre |
| Type de produit | Visseuses |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Chargeur de batterie Type M1218C | 073840 M1218C |
| Kit de base batterie Type M18NRG5 | 073839 M18NRG5 |
| Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18 | 073816 MB18 |
| Chargeur de batterie Type M1218FC | 073840 M1218FC |