

**HOLEX****Brosse pinceau torsadée Fil d'acier, Ø brosse D1×épaisseur des soies:  
22X0,25mm****Données de commande**

N° commande	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø **tige 6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Correspond au code art. 574850.

**Utilisation:**

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

**Description technique**

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	28 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	22 mm
Epaisseur des soies	0,25 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Nombre de torsades	6

Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses pinceaux

---

## Accessoires

Brosse pinceau torsadée Fil d'acier Ø brosse D1 × épaisseur des soies 22X0,25 mm	574850 22X0,25
--	----------------