

**Brosses pinceaux Fil d'acier 0,30 mm, Type: 10X80****Données de commande**

N° commande	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d'acier, **Ø tige 6 mm**.

Correspond au code art. 574550.

**Utilisation:**

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	10000 min <sup>-1</sup>
Longueur virole L <sub>2</sub>	80 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	12 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Ø virole D <sub>2</sub>	10 mm
Longueur totale L	120 mm

Type de produit

Brosses pinceaux

---

## Accessoires

Brosse pinceau Fil d'acier 0,30 mm Type 10X80

574550 10X80