

**HOLEX****Brosse pinceau torsadée Fil d'acier, Ø brosse D1×épaisseur des soies:  
19X0,35mm****Données de commande**

N° commande	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø tige **6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Correspond au code art. 574850.

**Utilisation:**

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	19 mm
Nombre de torsades	6
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	28 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>

Epaisseur des soies	0,35 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses pinceaux

## Accessoires

Brosse pinceau torsadée Fil d'acier Ø brosse D1 × épaisseur des soies 19X0,35 mm	574850 19X0,35
----------------------------------------------------------------------------------	----------------