

# Brosses circulaires sur tige fil INOX 0,20 mm, $\varnothing$ brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm



### Données de commande

N° commande	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Classe d'article	GGN

## **Description**

#### **Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

#### **Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

# **Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	15 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Longueur de garnissage H₁	12 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX

# Fiche technique



Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire
Accessoires	

Brosse circulaire sur tigefil INOX 0,20 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 50X15 mm

574253 50X15