

**HOLEX****Brosses circulaires sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 80X12mm****Données de commande**

N° commande	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

Epaisseur des soies	0,2 mm
Largeur brosse	12 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	80 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	9 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

---

## Accessoires

Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 80X12 mm	574253 80X12
--	--------------