

**HOLEX****Brosses circulaires sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige **6 mm**.

Correspond au code art. 574050.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	40 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	10 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	9 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

---

## Accessoires

Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 40X10 mm	574050 40X10
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------