

**HOLEX****Brosses circulaires sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 80X18mm****Données de commande**

N° commande	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574050.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	13 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	80 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé

Type de produit

Brosse circulaire

---

**Accessoires**Brosse circulaire sur tigeFil d'acier 0,30 mm Ø brosse  
D1×largeur de garnissage L1 80X18 mm

574050 80X18