

HOLEX**Brosses circulaires sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	GG5740 50X15
GTIN	4067263136361
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige **6 mm**.

Correspond au code art. 574050.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Épaisseur des soies	0,3 mm
Ø brosse D ₁	50 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur de garnissage H ₁	12 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

Accessoires

Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 50X15 mm	574050 50X15
--	--------------