

HOLEX**Brosses circulaires sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X16mm****Données de commande**

N° commande	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574050.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Épaisseur des soies	0,3 mm
Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé

Type de produit

Brosse circulaire

AccessoiresBrosse circulaire sur tigeFil d'acier 0,30 mm Ø brosse
D1×largeur de garnissage L1 70X16 mm

574050 70X16