

**Brosse boisseau fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1: 60mm****Données de commande**

N° commande	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.

Avec **filetage intérieur M14**.

Correspond au code art. 573205. Avec **filetage intérieur M14**.

Utilisation:

Convient parfaitement pour le travail des surfaces, l'ébarbage, le dérouillage, le polissage, l'élimination de peinture, d'apprêts, de vernis, de calamine, etc.

Description technique

Filetage M	M14
Epaisseur des soies	0,3 mm
Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Ø brosse D ₁	65 mm
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse boisseau

Accessoires

Brosse boisseaufil INOX 0,30 mm Ø brosse D1 60 mm

573205 60