

**Brosse boisseau fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1: 80mm****Données de commande**

N° commande	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.

Avec **filetage intérieur M14**.

Correspond au code art. 573205. Avec **filetage intérieur M14**.

**Utilisation:**

Convient parfaitement pour le travail des surfaces, l'ébarbage, le dérouillage, le polissage, l'élimination de peinture, d'apprêts, de vernis, de calamine, etc.

**Description technique**

Filetage M	M14
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	85 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	25 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse boisseau

---

## Accessoires

Brosse boisseaufil INOX 0,30 mm Ø brosse D1 80 mm

573205 80