

**HOLEX****Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115XM14mm****Données de commande**

N° commande	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Correspond au code art. 571203.

**Utilisation:**

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

**Torsadée à gauche**, détortillement précoce évité en toute sécurité. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Filetage M	M14
Epaisseur des soies	0,5 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	115 mm
Nombre de torsades	20

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	24 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire

---

## Accessoires

Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------