

metabo**Perceuses-visseuses sans fil, Type: 602325500**

Données de commande

N° commande	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.

- **Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes**
- **Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie**
- **Lampe de travail intégrée pour éclairer la zone de travail**
- **Couple réglable 0,7 – 8 Nm**
- **Avec crochet de ceinture pratique et magasin d'embouts se fixant à droite ou à gauche**
- **Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement**
- **Plusieurs marques, un seul système de batterie: Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et chargeurs des marques CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Livraison:

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture et magasin d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V / 4,0 Ah), chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145.

Description technique

Capacité de la batterie	4 Ah
Couple max. dur	75 Nm
Emballage	Metabox
Poids sans batterie	1,2 kg
Nombre de batteries incluses	2
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	BS 18 LT BL
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. doux	34 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Poids, batterie comprise	1,9 kg
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2100 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Utilisation type	Strong
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	sans balais
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Nombre de coups max.	31950 min ⁻¹
Type de produit	perceuse-visseuse à percussion