

metabo**Perceuses-visseuses sans fil, Type: 602325840**

Données de commande

N° commande	P07005 602325840
GTIN	4007430297747
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. doux	34 Nm
Référence fabricant	BS 18 LT BL
Couple max. dur	75 Nm
Emballage	Metabox
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 600 min ⁻¹
Poids sans batterie	1,2 kg
Nombre de batteries incluses	0

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	2,4 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Type de moteur	Sans charbons
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	0 - 2100 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	1,6 kg
Type de produit	perceuse-visseuse à percussion