

**HOLEX****Rubans adhésifs en PVC, orange, Largeur×longueur (mm×m): 50X33****Données de commande**

N° commande	GG3793 50X33
GTIN	4067263137672
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Ruban de protection en PVC lisse en film PVC souple.

Pour la protection de surfaces lisses, comme le bois, l'aluminium ou le verre.

Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 3 semaines.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Recommandation(s):**

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

**Description technique**

Pouvoir adhésif sur l'acier	0,11 N/mm
Support présent	non
Longueur	33 m
Humidité de l'air du local de stockage	50 %

Largeur	50 mm
Température de stockage	20 °C
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Extensibilité	120 %
résiste à des températures jusqu'à	40 °C
Matériau support	Film PVC
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Attacher
Utilisation	Coller
Utilisation	Fixer
Utilisation	Décollage
Utilisation	Masquer
Utilisation	Fixer
Résistance à la traction	1,67 N/mm
Couleur	orange
Particularité	souple
Epaisseur	0,13 mm
Type de ruban adhésif	une face
Attribut des noms de produit	orange
Type de produit	Rubans adhésifs

---

## Accessoires

Rubans adhésifs en PVC Largeurxlongueur (mmxm) 50X33	083793 50X33
------------------------------------------------------	--------------