



Colle instantanée, 20 g, Type: SLOW



Données de commande

N° commande	GG3361 SLOW
GTIN	4067263137771
Classe d'article	00N

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Durcissement lent, résistance et pouvoir de remplissage élevés, convient pour **le métal et le plastique dur** ainsi que pour **toutes les surfaces/matériaux absorbants**, tels que **le cuir, le bois ou le liège**.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 22 N/mm ²
Contenance	20 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	9 mois
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation

Résistance à la traction	10 - 20 N/mm ²
Viscosité dynamique	600 - 1500 mPas
Forme	liquide
Maniabilité après	20 - 50 s
Plage de températures	-55 - 95 °C
Température de stockage	20 °C
Propriété	ne pénètre pas
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
pour matériau	Plastique
pour matériau	Cuir
pour matériau	Liège
pour matériau	Métallurgie
pour matériau	Matériaux poreux
pour matériau	Bois
pour matériau	Caoutchouc
Densité	1,06 g/cm ³
Couleur	transparent
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées

Accessoires

Colle instantanée Type SLOW

083361 SLOW