

KIMTECH**Chiffons de précision Kimtech™ Science™, Type: K****Données de commande**

N° commande

GG9245 K

GTIN

Classe d'article

00N

Description**Exécution:**

Un nettoyage efficace des équipements, du matériel et de l'environnement de travail est essentiel pour garantir la précision, la stabilité et la pérennité des équipements de laboratoire. **Kimtech® Science** propose des chiffons d'essuyage pour les tâches exigeantes, conçus pour maintenir la propreté dans les laboratoires et autres environnements de travail. Les **chiffons d'essuyage de précision monocouche pour travaux de nettoyage légers** conviennent pour des tâches telles que le **nettoyage des surfaces, ainsi que des équipements et verres fragiles**. Les objectifs, les lames et les instruments optiques se nettoient ainsi facilement. Les chiffons d'essuyage doux de couleur blanche, composés à 100% de fibres pures, sont chimiquement neutres, hautement absorbants et peuvent donc être utilisés avec des solvants et des produits chimiques.

Grâce à la **boîte POP-UP** portable permettant un prélèvement propre et rapide, les chiffons d'essuyage conviennent également aux tâches de nettoyage mobiles. Conçus pour une **utilisation dans les laboratoires dans le domaine de la fabrication et des soins de santé, ainsi que dans les secteurs industriels** tels que l'optique, la technique laser et l'électronique, ces chiffons sont peu pelucheux et doux, des caractéristiques idéales pour les **tâches de nettoyage exigeantes**. Les chiffons d'essuyage absorbent les liquides et la poussière et sont fournis dans un emballage antistatique pour une protection contre le peluchage et les décharges statiques.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 paquets

Description technique

Couleur	blanc
Référence fabricant	Chiffons de précision Science
Epaisseurs	1
Contenu du kit	280
Largeur	114 mm
Longueur	213 mm
Type de produit	Serviettes de nettoyage en papier

Accessoires

Chiffons de précision Kimtech™ Science™ Type K	089245 K
--	----------