



Lampe de poche à LED avec batterie, Type: 170



Données de commande

N° commande	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Classe d'article	00N

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux** avec **fonction Boost** supplémentaire offre une **puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

Caractéristique(s):

Contenu: 4 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Description technique

Durée d'éclairage niveau 2	4,5 h
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie interchangeable	oui
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Flux lumineux Boost	900 lm
Valeur CRI	>80
Capacité de la batterie	2,9 Ah
Nombre de batteries incluses	4
Ampoule	Lampes à LED
Durée d'éclairage	2 h
Fonction lampe de poche	Focalisation
Poids	160 g
Indice de protection IP	IP 54
Tension de la batterie	3,7 V
Longueur totale	164 - 176 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø tête	32 mm
Flux lumineux niveau 2	200 lm
Flux lumineux	500 lm
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe de poche à LED avec batterie Type 170	081364 170
Batteries de rechange 18650	081365 18650