

**Raccord rapide avec raccord, Ø int. raccord de tuyau: 9mm****Données de commande**

N° commande	GG0172 9
GTIN	4067263138129
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Débit	1000 l/min
Ø int. raccord de tuyau	9 mm
Type de produit	Raccord

Accessoires

Raccord rapide avec raccord Ø int. raccord de tuyau 9 mm

080172 9