

**Pack promotionnel Raccord rapide avec filetage intérieur****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG0171 1/2    |
| GTIN             | 4067263138105 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 5 pièces

**Description technique**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Filetage intérieur du raccord | 1/2 pouce  |
| Débit                         | 1000 l/min |
| Pression de service max.      | 35 bar     |
| Type de produit               | Raccord    |

**Accessoires**

Raccord rapide avec filetage intérieur Filetage intérieur du  
raccord 1/2 pouce

---

080171 1/2