

HOLEX**Raccord industriel Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	GG0230 3/8
GTIN	4067263138242
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Débit	2000 l/min
Matériau	Laiton
Filetage extérieur du raccord	3/8 pouce
Pression de service max.	35 bar

Type de produit

Raccord

AccessoiresRaccord industriel Filetage extérieur Filetage extérieur du
raccord 3/8 pouce

080230 3/8