

**Raccord industriel Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Matière(s):**

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

**Description technique**

Pression de service max.	35 bar
Matériau	Laiton
Débit	2000 l/min
Filetage extérieur du raccord	1/2 pouce

Type de produit

Raccord

---

## Accessoires

Raccord industriel Filetage extérieur Filetage extérieur du  
raccord 1/2 pouce

080230 1/2