



Pack promotionnel Raccord industriel avec raccord de tuyau



Données de commande

N° commande	GG0232 13
GTIN	4067263138310
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Débit	2000 l/min
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	13 mm
Matériau	Laiton

Type de produit

Raccord

Accessoires

Raccord industriel Raccord Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales) 13 mm

080232 13