



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 15mm



### Données de commande

N° commande	235505 15
GTIN	4047109090705
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

Avec queue ABS®.

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

#### Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Code ISO plaquette	SOEX 050204 13-..
Long. utile $L_1$	45 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Nombre de dents Z	1
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	15
pour Ø pouce	19/32 pouce

Longueur totale L	111 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	80 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 6IP1	239652 6IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6