



Tête à aléser KOMET MicroKom® hi.flex, Ø plage d'alésage: 6-125mm



Données de commande

N° commande	238391 6-125
GTIN	4047109229112
Classe d'article	240

Description

Exécution:

- Précision de réglage 0,01 mm par graduation. Précision d'ajustage 0,002 mm Ø via vernier pour les réglages maximum de 5 mm sur le plan radial.
- Equilibrage en position 0.

Description technique

Ø plage de broche	6 - 125 mm
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Pont pour MicroKom® hi.flex et MicroKom BluFlex® 2 Ø plage de broche 120-155 mm	238395 120-155
---	----------------