

1 sangle d'arrimage avec cliquet et crochet en 2 parties, Longueur: 10m



Données de commande

N° commande	086220 10
GTIN	4049924500087
Classe d'article	08Z

Description

Exécution:

Sangles en polyester extra résistantes à faible étirement, recouvertes durablement de polyuréthane (EN 12195-2). Cliquets et crochets robustes avec revêtement anticorrosion, utilisation simple.

Utilisation:

Pour **l'arrimage, la fixation et l'assemblage par serrage** d'éléments dans l'atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d'arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.

Description technique

Force maximale manuelle (50 daN)	300 daN
Largeur de sangle	50 mm
Longueur	10 m
Force d'arrimage maximale	2000 daN
Norme	EN12195-2
Type de produit	Sangles d'arrimage