

**Attachement KOMET®, SA 40, ABS® Ø d: 50mm****Données de commande**

N° commande	239000 50
GTIN	4047109045101
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

- Type AD/B
- Attachement équilibré à Q 6,3 à 8.000 tr/min.
- Avec arrosage interne.

**Norme:****DIN 69871****Livraison:****Livraison complète avec disque d'étanchéité et set de transformation pour type AD.****Remarque(s):**

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

**Description technique**

Longueur avance L <sub>1</sub>	30 mm
Longueur de col A	50 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Support	SA 40
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8 000 min <sup>-1</sup>
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins ABS