

 KOMET

**Attachement KOMET®, SA 50, ABS® Ø d: 50mm**

**Données de commande**

N° commande	239002 50
GTIN	4047109045194
Classe d'article	29W

**Description**
**Exécution:**

- Type AD/B
- Attachement équilibré à Q 6,3 à 8.000 tr/min.
- Avec arrosage interne.

**Norme:**
**DIN 69871**
**Livraison:**
**Livraison complète avec disque d'étanchéité et set de transformation pour type AD.**
**Remarque(s):**

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

**Description technique**

Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Longueur avance L <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de col A	60 mm
Support	SA 50
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8 000 min <sup>-1</sup>
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins ABS