

 **KOMET****Attachement KOMET®, SA 50, ABS® Ø d: 80mm****Données de commande**

N° commande	239002 80
GTIN	4047109045217
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

- Type AD/B
- Attachement équilibré à Q 6,3 à 8.000 tr/min.
- Avec arrosage interne.

Norme:**DIN 69871****Livraison:****Livraison complète avec disque d'étanchéité et set de transformation pour type AD.****Remarque(s):**

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

Description technique

Longueur de col A	70 mm
Longueur avance L ₁	50 mm
Ø queue ABS® D _s	80 mm
Support	SA 50
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69871
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8 000 min ⁻¹
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins ABS