



Sécheur, Type: 3



Données de commande

N° commande	082005 3
GTIN	4250004103702
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Les sécheurs Elma Dry sont conçus pour une utilisation dans la production, l'atelier et le service après-vente. Après le nettoyage dans le bain à ultrasons, les pièces nettoyées dans le panier Elma sont d'abord rincées dans l'Elma Sink (code art. 082004), puis séchées simplement et aisément dans l'Elma Dry. Grâce à une **soufflerie d'air froid et d'air chaud (70 °C)**, même les pièces sensibles peuvent être séchées en douceur. En mode air froid, les pièces peuvent être rapidement refroidies. Le couvercle possède des fentes d'aération qui génèrent un maximum de turbulences d'air et évacuent l'air humide vers l'extérieur. Dans le même temps, le couvercle réduit la consommation d'énergie. Le **filtre à poussière** remplaçable situé sur le fond empêche que les pièces nettoyées soient à nouveau contaminées par la poussière présente dans l'air ambiant (finesse de filtre 33 ppi). Grâce à l'arrêt de sécurité lorsque la température limite est atteinte, les appareils Elma Dry **sont extrêmement sûrs pour l'utilisateur et respectueux des matériaux.**

Adapté(s) pour:

Panier 082101: Réf. 3

Livraison:

Sans panier. 1x Elma Dry 30; 1x couvercle ; 1x câble secteur avec connexion à froid (longueur 2 m); 1x notice d'utilisation.

Remarque(s):

Paniers adaptés, voir code art. 082101.

Description technique

Largeur appareil	186 mm
Largeur cuve de nettoyage	120 mm
Puissance absorbée	500 W
Poids	3,6 kg
Longueur panier	220 mm
Hauteur appareil	219 mm
Longueur appareil	300 mm
Interrupteur marche/arrêt	oui
Hauteur cuve de nettoyage	95 mm
Volume	3 l
Longueur cuve de nettoyage	220 mm
Tension nominale	220 - 240 V
Référence fabricant	Elma Dry 30
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance de chauffage	480 W
Débit volumique d'air	160 m ³ /h
Temps de chauffe	~ 15 min
Température maximale	70 °C
Charge maximale	1 kg
Type de produit	Appareils de nettoyage