

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 2
Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020K12
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	28 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Levier	259015 2
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 2	259031 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2