

Transformateur à intensité variable 230 V / 24 V 100 W



Données de commande

N° commande	081376
GTIN	2050001741264
Classe d'article	04E

Description

Exécution:

Transformateur à intensité variable 230 V c.a. / 24 V c.c., puissance de 100 W; classe de protection IP67; pour utilisation avec les lampes pour locaux de travail 081350 à intensité lumineuse réglable. Dimensions (LxIxH) 220x68x39 mm.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Indice de protection IP	IP 67
Protection Ex	non
Type de produit	Transformateurs