



Niveau indicateur de pente numérique μ Level 100, Type: 1



Données de commande

N° commande	467573 1
GTIN	2050002124738
Classe d'article	40W

Description

Exécution:

L'alignement précis des machines est essentiel pour le montage et le contrôle qualité. Le niveau μ Level® II de Status Pro vous permet d'atteindre une précision de 0,001 mm/m rapidement et efficacement. Le système est étalonné et prêt à l'emploi en une minute, parfait pour les mesures directes sur site. Le boîtier du niveau μ Level® II est flottant, ce qui empêche le transfert à la base des tensions dues aux différences de température.

Avantage(s):

- **Deux classes de précision:** Choisissez entre 1 μ m/m ou 10 μ m/m, selon vos besoins.
- **Boîtier flottant:** Les tensions dues aux différences de température ne peuvent pas être transférées à la base.
- **LED d'inclinaison:** Lecture aisée et retour immédiat.
- **Panneau de commande résistant à l'huile.**
- **Port USB et connexion Bluetooth:** Flexibilité et traitement aisé des données.
- **Connexion sans fil au logiciel:** Traitement pratique et efficace des données.
- **Structure de menu simple** pour éviter les erreurs de manipulation.
- **Poignée:** Inclinaison sur trois niveaux et amovible pour une utilisation polyvalente.
- **Saisie des erreurs de tangage et de roulis.**
- **Mesures différentielles et automatisées.**

Livraison:

Niveau indicateur de pente, affichage distant, valise, chargeur, bloc d'alimentation, batterie.

Description technique

Longueur	150 mm
Hauteur	170 mm
Largeur	47 mm
Domaine d'application	± 10 mm/m
Erreur admissible	$\pm 1 \mu\text{m/m} + 0,05\%$ mm/m
Type de produit	niveau indicateur de pente