



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 19,5mm



### Données de commande

N° commande	235507 19,5
GTIN	4047109096134
Classe d'article	24P

### Description

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables. Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Code ISO plaquette	SOEX 060306 18-...
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	80 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	19,5
Longueur totale L	146 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	115 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2	239652 6IP2
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0