

Garant
Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/12mm


Données de commande

N° commande	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Classe d'article	21T

Description technique

Levier	259015 2
Plaque adaptée	CN.. 1204..
Taille plaque	12 mm
Code ISO porte-outils	A25R PCLNR/L12
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Vis de levier	259018 8
Jeu de ressorts	259044 2
Déport L ₃	17 mm
Sous-plaque	259031 2
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500