

**Micromètre digital avec sortie de données, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421573 50-75
GTIN	4550501379694
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Micromètres très précis. Fonctionnement à une main optimisé grâce à la réduction de la taille du boîtier. Affichage plus grand pour une meilleure visibilité. Le système «Function Lock» empêche tout dérèglage intempestif du point zéro. **Cliquet combiné** (limitation du couple dans le tambour et l'entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support. Fonction d'évaluation de tolérance et de calcul pour une meilleure efficacité. Mesures sûres grâce à la fonction d'avertissement en cas de vitesses d'avance trop élevées. Avertissement de plan d'étalonnage lorsque l'étalonnage arrive à échéance.

Avantage(s):

Réduction de la durée de mesure jusqu'à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. A partir de la réf. 25–50, 1 étalon de réglage.

Accessoire(s):

Câble de données 497447.

Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
Pas de broche	2 mm
Etalonnage	B2

Fiche technique

Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	QuantuMike
Lecture	0,001 mm
Type de pile	pile bouton
Ø broche	6,35 mm
Ecart de mesure E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Norme	ISO 3611
Limiteur de couple à friction	oui
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Métronologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	micromètre