

**Plaquette KOMET®, BK6115, Désignation type W83: 18-000****Données de commande**

N° commande	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Classe d'article	24Q

Description**Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: Fonte GG(G)

Code ISO plaquette: SOEX 060306

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Désignation	18-000
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 060306
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK6115

Type	Fonte GG(G)
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	60 m/min	H
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		