

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 50/12mm**


## Données de commande

N° commande	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Classe d'article	21T

## Description

### Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L12
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	63 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Déport $L_3$	35 mm
Sous-plaquette	259031 2
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage $L_2$	48 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	50 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500