


**Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET HM ASG0706, DBC, Ø nom. D: 18mm**


### Données de commande

N° commande	239805 18
GTIN	
Classe d'article	27E

### Description

**Exécution:**

Têtes d'alésage à denture droite, **rectifiées pour l'ajustement H7.**

Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.

Dans la géométrie **ASG0706**, avec angle d'attaque 8°+ 45°.

Pour **trous borgnes et débouchants.**

**Remarque(s):**

- **Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.**
- **Porte-outils correspondants, voir 239880 – 239940.**
- **Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.**

### Description technique

Ø nom. D	18 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/tr
pour porte-outils 239880 – 239940	18 – 19,99
Long. coupe l <sub>1</sub>	6 mm
Long. tête l	20 mm
Nombre de dents Z	6

Revêtement	DBC
Tolérance de perçage	H7
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous borgnes et débouchants
Arrosage interne	oui
Type de produit	Inserts de coupe pour alésage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	160 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	140 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		