



Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, Ø: 22mm



Données de commande

N° commande	085938 22
GTIN	4069515000048
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Force d'attraction	50 N
Matériau surface	caoutchouté
Hauteur avec taraudage	11 mm
Manchon taraudé	oui
Hauteur	6 mm
Ø	22 mm

Fiche technique

Filetage	M4
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/085938-22>