

**Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, Ø: 66mm****Données de commande**

N° commande	085938 66
GTIN	4069515000055
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Hauteur avec taraudage	15 mm
Filetage	M5
Hauteur	8,5 mm
Matériau surface	caoutchouté
Ø	66 mm
Manchon taraudé	oui

Fiche technique

Force d'attraction	180 N
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/085938-66>