



Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé Plate, Néodyme, Ø: 88mm



Données de commande

N° commande	085939 88
GTIN	4069515000109
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
- Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
- Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
- Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Hauteur avec taraudage	8,5 mm
Force d'attraction	420 N
Hauteur	8,5 mm
Filetage	M8
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

Fiche technique