

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 36x24G, Hauteur frontale des tiroirs: 250mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 972474 250 |
| GTIN | 4069515000369 |
| Classe d'article | 9GK |

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Description technique

| | |
|--|--------|
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg |
| Hauteur utile | 225 mm |
| Profondeur utile | 600 mm |
| Profondeur utile en G | 24 |
| Largeur utile | 900 mm |
| Hauteur frontale | 250 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 36x24 |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Poids | 24 kg |

Fiche technique

| | |
|---|-------------------|
| Largeur utile en G | 36 |
| Domaine d'utilisation | Armoires à outils |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G | 36x24G |
| Type de produit | Tiroir |