



Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique, court, Pour Ø tête d'alésage D: 42-51,99mm



Données de commande

N° commande	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Classe d'article	27E

Description

Adapté(s) pour :

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans.

Arrosage interne: oui

Longueur de col A: 120 mm

Longueur totale L_{tot} : 180 mm

Long. queue L_s : 60 mm

Ø queue D_s h6: 32 mm

Tirette 239900: 5

Clé à fourche 239901: SW10

Description technique

Longueur de col A	120 mm
Longueur totale L_{tot}	180 mm
Long. queue L_s	60 mm
Clé à fourche 239901	SW10
Clé de serrage 239902	SW4(10Nm)
Tirette 239900	5
Pour Ø tête d'alésage D	42 - 51,99 mm

Ø queue D _s h6	32 mm
Type de queue	court
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Clé pour tirette Taille empreinte SW10	239901 SW10
Tirette Type 5	239900 5