

Garant GRIDLINE

Armoire verticale à panneau perforé, largeur 40G avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm



Données de commande

N° commande	942153 2000
GTIN	4069515001090
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Armoires verticales à panneau perforé avec rallonges coulissantes et portes battantes, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Avec rallonges verticales, □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés. Panneaux perforés au pas de 25 mm réglables. Les panneaux sont munis d'un guidage sur rail télescopique. Charge admissible par rallonge: 80 kg.

Surface utile des deux côtés par rallonge verticale 2,2 m². **Avec sécurité d'extraction individuelle.**

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Accessoires adaptés, tels que crochets et supports GARANT easyFix, etc., voir groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Fiche technique

Exécution	Panneau perforé-Armoire verticale
Largeur	1000 mm
Profondeur	700 mm
Largeur en G	40
Prof. utile rallonge verticale	656 mm
Hauteur utile rallonge verticale	1692 mm
Poids	186 kg
Profondeur en G	28
Charge admissible rallonge verticale	80 kg
Hauteur	2000 mm
Nombre de tiroirs verticaux	3
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/942153-2000>