

Elingue à chaînes 3 brins, Longueur utile: A2m



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 086436 A2 |
| GTIN | 4032378141999 |
| Classe d'article | 08Y |

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l'association professionnelle allemande). Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire. Elingues à chaînes **raccourcissables**. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l'aide de crochets raccourcisseurs à chape.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|--------------------|
| Longueur utile | 2 m |
| Ø chaîne | 8 mm |
| Charge admissible WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 4250 kg |
| Charge admissible WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 3000 kg |
| Type de produit | Elingues à chaînes |

