

Fiche technique



Pack promotionnel

Données de commande

N° commande	GG0057 2,5
GTIN	4069515001205
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque. 8x tuyaux spiralés 1/4 pouce en nylon avec raccord 080057 réf. 2,5.

Description technique

Ø int. tuyau	6 mm
Plage de températures	-60 - 60 °C
Pression de service max.	10 bar
Ø ext. tuyau	8 mm
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Longueur de tuyau utile	25 m
Type de produit	Tuyau
USP1	Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG0057-2,5>